

PHILIPS

Sienas lampa

myGarden

Cockatoo IR

nerūsējošais tērauds

LED



16491/47/PO



Vienmēr apgaismots mājoklis

Philips Cockatoo gaismeklis no nerūsējošā tērauda piešķir jūsu sienai stilu un spēcīgu izskatu. Tā apaļais modernais dizains bagātīgi izstaro siltu LED apgaismojumu virzienā uz leju. Tam ir kustību sensors, tādēļ tas automātiski ieslēdzas, ja kāds tuvojas.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds un augstvērtīga sintētika

Uzlabots apgaismojums lietošanai ārpus telpām

- Lai garantētu komfortu un drošību, komplektā ir iekļauts kustību sensors
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana
- Izmantošanai ārā
- Ilgs kalpošanas laiks

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpustelpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda un augstvērtīgas sintētikas.

Kustību sensors ir iekļauts



Kustību sensors ir iekļauts, lai atgrieztos mājās, jūs tiktu sagaidīti ar ieslēgtu apgaismojumu, vai ziņotu, ka kāds pie jums ir ieradies. Kad sensors konstatē kustību, lampa ieslēdzas automātiski.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Vienkārša uzstādīšana



Gaismekļu uzstādīšana dažreiz var būt visai sarežģīta, taču ar Philips āra lampām varat būt drošs, ka ir pievērsta liela uzmanība šī procesa vienkāršošanai. Šis raksts tiek nodrošināts kopā ar sešstaru zvaigznes tipa atslēgu, ko izmantot uzstādīšanas laikā.

Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

Ilgs kalpošanas laiks



Philips LED gaismas darbojas vidēji līdz 20 000 stundām (kas atbilst vidēji 20 gadiem, pamatojoties uz vidējo izmantošanu 3 stundu dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu).

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Materiāls: Metāls

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā

Dārzs

- Dārzs: Priekšpagalms

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 113 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs, Patio
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,510 kg
- Kopējais augstums: 118 mm
- Kopējais garums: 150 mm
- Kopējais platums: 173 mm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 58
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800 lm
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: Iebūvēta LED
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1



Izlaides datums:
2025-09-13
Versija: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com