

PHILIPS

Sienas lampa

Lineārs

LINEĀRA LED 2700 K

Balts

LED



31232/31/P0



Izrotājiet savas mājas ar gaismu

Ietaupiet par 80% enerģijas ar šiem Philips LED lineārajiem gaismekļiem. To iebūvētās LED spuldzes izstaro augstas kvalitātes silti baltu gaismu, kas lieliski piemērota vispārējai izgaismošanai. Moduļu sistēma ļauj viegli savstarpēji savienot vairākus garenos gaismekļus.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 20 gadiem
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Īpašās iezīmes

- Var pievienot produktus no tās pašas saimes
- Iesl./izsl. slēdzis uz produkta

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 20 000 stundas (līdzvērtīgi 20 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Pievienojams produkts



Šis produkts ir savienojams ar līdzīgu produktu vai citu produktu no tās pašas produktu saimes.

Iesl./izsl. slēdzis uz produkta



Varat ieslēgt un izslēgt gaismu, izmantojot uz lampas neuzkrītoši izvietoto pogu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Sintētisks audums

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Iesl./izsl. slēdzis uz produkta: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,096 kg
- Augstums: 3,6 cm
- Garums: 28,7 cm
- Platums: 2,5 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 400 lm
- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–
240 V, 50–60 Hz
- LED: Jā
- Spuldžu skaits: 1
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4 W
- IP kods: IP20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
- Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.498

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com