

PHILIPS

3 gab. Runner griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi

Bez spuldzes

Alumīnijs



53093/48/12



Augstas kvalitātes virziena gaismeklis bez spuldzes

Šis nelielais un izsmalcinātais industriālā stila trīskāršais virziena gaismeklis ir ideāli piemērots mūsdienīgam interjeram. Sudrabots alumīnija korpuss lieliski papildina gaismas avotu. Pamanāms dekoratīvais elements ar grozāmu gaismas avotu.

Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Regulējama virziena gaismekļa galva maksimālai pielāgojamībai

Izceltie produkti

Ērti regulējama virziena gaismekļa galva

Regulējamā virziena gaismekļa galva ir paredzēta gaismas novirzīšanai tieši tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

Specifikācijas

Spuldzes raksturojumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Alumīnijs
- Materiāls: Metāls
- Korpusa krāsa: Alumīnijs

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Izteikti gaismas stari: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Samontējiet produktu ārpus sasniedzamības zonas: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,175 kg
- Augstums: 10,9 cm
- Garums: 48 cm
- Platums: 9,0 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: No bulb included
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm, kuru klase ir: A++ līdz E
- Spuldžu skaits: 3
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 20W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 20
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP20 | Aizsargāts pret pirkstu nospiedumiem
- Gaismas avotu skaits: 3
- IEC aizsardzības klase: I drošības klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291487845
- Neto svars: 1,18 kg
- Bruto svars: 1,35 kg
- Augstums: 49,1 cm
- Garums: 10,2 cm
- Platums: 10,9 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.562

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com