

# PHILIPS

Star griestu/sienas  
virziena gaismeklis

Griestu/sienas virziena  
gaismekļi

2700 k

Balts

Darbojas ar reostatu

56240/31/16



## Izrotājiet savas mājas ar gaismu

Šim Philips myLiving Star LED virziena gaismeklim piemīt vienmēr aktuāla elegances, ko rada tā hromētā kājiņa un pūdera baltas krāsas korpuss. Izmantojot jaunāko LED tehnoloģiju, šis energoefektīvais virziena gaismeklis izstaro lielu silti baltas gaismas apjomu, lai padarītu jūsu telpas gaišākas.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Silti balta gaisma
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 30 gadiem

### **Īpašās iezīmes**

- Regulējama gaismekļa galva

# Izceltie produkti

## Enerģijas taupīšana




Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

## Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

## Silti balta gaisma



Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

## Ilgs kalpošanas laiks (30 gadi)



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 30 000 stundas (līdzvērtīgi 30 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

## Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 30 000

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Izteikti gaismas stari: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 111 lm/W

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Virtuve, Birojs, Halle
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,280 kg
- Kopējais augstums: 82 mm
- Kopējais garums: 118 mm
- Kopējais platums: 60 mm

### Serviss

- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 500
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 6.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291444848
- Neto svars: 0,28 kg
- Bruto svars: 0,35 kg
- Augstums: 14,3 cm
- Garums: 7,3 cm
- Platums: 9,3 cm



Izlaides datums:  
2025-08-30  
Versija: 0.1583

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)