

PHILIPS

3 gab. Star griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi

2200–2700 K



Balts

Aptumšojams; silts mirdzums

Vienkārša uzstādīšana ar
ClickFix



56243/31/P0



Jo tumšāks iestatījums, jo siltāka gaisma.

Izmainiet telpas gaisotni atbilstoši jūsu nodarbei. Izmantojot Philips WarmGlow LED virziena gaismekļus, varat ērti apgaismot telpu sev vēlamajā spilgtuma intensitātē — no spilgtas, funkcionālas gaismas līdz mājīgai, silta mirdzuma gaismai. Jo vairāk aptumšojat, jo siltāks gaismas tonis.

Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram

- ClickFix vieglā uzstādīšana
- Jūs varat iegūt augstas kvalitātes LED apgaismojumu un vienlaikus taupīt enerģiju
- Spuldzes kalpošanas laiks līdz pat 30 gadiem
- Tūlītējs spilgtums uzreiz pēc ieslēgšanas
- Augsta gaismas atdeve – 1500 lūmeni
- Radīts jūsu acu komfortam
- Iebūvēts LED apgaismojums
- 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram

Universāls apgaismojums ikvienam dienas brīdim

- Pārslēdzot gaismmaini, mainiet noskaņu

Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls
- Regulējama virziena gaismekļa galva maksimālai pielāgojamībai
- Ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam

Izceltie produkti

ClickFix vieglā uzstādīšana



Ērti uzstādi virziena gaismekli saviem spēkiem. Pateicoties sistēmai ClickFix, nebūs vajadzīga citu palīdzība. Vienkārši piestipriniet kronšteinu pie griestiem, pievienojiet kabelus un pēc tam vienā paņēmienā ar klikšķi fiksējiet lampu vietā.

Enerģiju taupošs LED apgaismojums

LED apgaismojums salīdzinājumā ar tradicionālo apgaismojumu ļauj ietaupīt līdz 80% enerģijas, nodrošinot vienādu gaismas atdevi. Iegādājoties Philips LED lampu vai spuldzi, jūs uzreiz sākat taupīt naudu. Katru reizi, kad aizstāsīt kādu gaismas avotu ar LED apgaismojumu, jūs uzreiz pamanīsiet ietaupījumus elektrības rēķinā.

Kalpošanas ilgums līdz pat 30 gadiem

LED apgaismojums kalpo ilgāk, tāpēc nebūs jāuztraucas par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus. Tas ievērojami mazina atkritumu daudzumu un palīdz ietaupīt ilgtermiņā.

Tūlītēji spilgts apgaismojums

Ar Philips LED virziena gaismekļiem jums nebūs jāgaida. Tie nodrošina maksimālu spilgtumu uzreiz pēc ieslēgšanas. To kvēlspuldzei līdzīgā silti baltā gaisma nekavējoties rada mājīgu un aicinošu atmosfēru.

Augsta gaismas atdevē – 1500 lūmeni

Izgaismojiet savu mājokli ar augstas kvalitātes apgaismojumu

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Iebūvēts LED apgaismojums

Šajā virziena gaismeklī ir integrēta augstas kvalitātes LED spuldze, kas nodrošina optimālu gaismas atdevi.

5 gadu garantija

Mūsu virziena gaismekļi ir izstrādāti ilgstošai darbībai. Gatavajam produktam ir pilna 5 gadu garantija, tāpēc varat būt droši, ka katru dienu varēsiet izbaudīt ilgdarbīgu, kvalitatīvu apgaismojumu.

WarmGlow aptumšojamā gaisma

Mainiet telpas apkārtējo noskaņu atbilstoši savām aktivitātēm. Ar Philips WarmGlow LED virziena gaismekļiem jūs varat radīt perfektu noskaņu, pagriežot gaismmaini. Funkcionālo spilgto gaismu pakāpeniski aptumšojiet no 2700 K līdz 2200 K, lai iegūtu mājīgu, siltu gaismu. Jo vairāk gaisma tiek aptumšota, jo tā kļūst siltāka.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgzstūrīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

Ērti regulējama virziena gaismekļa galva

Regulējamā virziena gaismekļa galva ir paredzēta gaismas novirzīšanai tieši tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Šis LED virziena gaismeklis ir moderns apgaismojuma risinājums ar platleņķa gaismas atdevi (40 grādi), kas ir piemērots gan akcentēšanas, gan vispārējam apgaismojumam. Tas ir ideāli piemērots virtuves, dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismošanai.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 30 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- click!FIX stiprinājums: Jā
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–2700 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 111 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Birojs, Halle
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, WarmGlow

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,820 kg
- Kopējais augstums: 85 mm
- Kopējais garums: 442 mm
- Kopējais platums: 70 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1500
- Gaismas krāsa: 2200–2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 16.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 3

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696154649
- Neto svars: 0,82 kg
- Bruto svars: 0,93 kg
- Augstums: 50,8 cm
- Garums: 11,3 cm
- Platums: 11,3 cm



Izlaides datums:
2025-08-30
Versija: 0.702

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com