

# PHILIPS

Sparkle iebūvēts  
gaismeklis

Iebūvējami gaismekļi

2700 k

Nickel

Darbojas ar reostatu



8718699756017



## Radiet perfektu atmosfēru mājoklī, izmantojot augstas kvalitātes aptumšojamu gaismu.

Radiet perfektu noskaņojumu, izmantojot Philips LED Dimmable iebūvētos virzienu gaismekļus. Varat viegli aptumšot gaismekļus, iestatot vai nu ierasto spilgtu gaismu, vai pieklusinātus toņus.

### Viegla lietošana

- Izmantojot šos regulējamus modulāros gaismekļus, izvēlieties, gaismas izstarošanas veidu un virzienu.

### Gaismas efekts

- Spilgts un fokusēts staru kūlis

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tikams apgaismojums

### Vadība

- Darbojas ar reostatu

### Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Pielāgojams modulārais gaismeklis Spilgts un fokusēts staru kūlis

Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera priekšmetiem vai ēdamgaldū, lai gaismā tie tiktu izcelti.

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Darbojas ar reostatu

Ļauj mainīt noskaņu, samazinot LED spilgtuma līmeņus no spilgti baltas gaismas līdz mājīgi dzeltenai — gluži kā tradicionālajām lampām.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Nickel
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 10 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

## Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 31 mA
- Efektivitāte: 58 lm/W

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,118 kg
- Augstums: 5,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Nišas iegrime: 15 mm
- Platums: 8,5 cm

### Serviss

- Garantija: 2 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 85 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 350
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699756017
- Neto svars: 0,35 kg
- Bruto svars: 0,41 kg
- Augstums: 9 cm
- Garums: 10,5 cm
- Platums: 18,7 cm



Izlaides datums:  
2025-05-23  
Versija: 0.293

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)