

PHILIPS

A67 – viedā
spuldze E27 – 1600

Hue White Ambiance
apgaismojums

Līdz 1521 lūmeniem*

Silti līdz vēsi balta gaisma

Tūlītēja vadība, izmantojot
Bluetooth

Pievienojiet Hue Bridge papildu
funkcijām



8719514288195



Vienkāršs viedais apgaismojums

Šī E27 viedā LED spuldze ir visspilgtākā savā klasē – tā izstaro tradicionālajai 100 W spuldzei līdzvērtīgu gaismu. Ideāli piemērota lielu telpu apgaismošanai ar regulējamu baltu gaismu.

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni
- Gaismekļu vadība ar balsi*
- Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem
- Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge
- Spēcīga, spilgta un regulējama balta gaisma

Izceltie produkti

Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni



Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs varat vadīt Hue viedās gaismas vienā mājokļa telpā. Pievienojiet līdz 10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*




Philips Hue darbojas, izmantojot Amazon Alexa un Google Assistant, ja ir izveidots savienojums pāri ar saderīgu Google Nest vai Amazon Echo ierīci. Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā vai tikai vienu gaismekli.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem



Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā dažādus siltas un vēsas baltās gaismas toņus. Izmantojot pilnīgas aptumšošanas iespēju no spilgtas gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat pielāgot ideālu apgaismojuma toni un spilgtuma līmeni jūsu ikdienas vajadzībām.

Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu ikdienas aktivitātēm




Atvieglējiet savu ikdienu un padariet to patīkamu ar četriem iestatītiem gaismas režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti jūsu dienas uzdevumiem: enerģijai, uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam efektam. Divi vēso toņu režīmi enerģijai un uzmanībai palīdz no rīta pamosties vai koncentrēties, savukārt silto toņu režīmi atslābinošam efektam un lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un atslābināt prātu.

Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Ar Hue Bridge ir pieejamas funkcijas, kas viedo apgaismojumu padara vēl viedāku — attāla vadība, balss vadība, automatizēts apgaismojums un vēl daudz citas funkcijas. Pievienojiet savām ierīcēm Hue Bridge, lai izmantotu drošas un uzticamas tehnoloģijas un daudz noderīgu funkciju. Izmantojot Hue Bridge, iegūsiat iepriekš vēl nepieredzētu nepārspējamu viedo apgaismojumu.

Spēcīga, spilgta un regulējama balta gaisma



Šī spuldze izstaro spēcīgu siltu vai vēsi baltu gaismu, kas ir pietiekami spilgta, lai pilnībā apgaismotu virtuvi, viesistabu vai citu telpu, kurā nepieciešams funkcionāls apgaismojums.

Specifikācijas

Spuldzes izmēri

- Izmēri (P x A x D): 67x131

Vide

- Mitrums: 5 % <H<95 % (bez kondensācijas)
- Temperatūra: no -20 °C līdz 45 °C

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- Aptumšojams ar Hue lietotni un slēdzi: Jā

Garantija

- 2 gadi: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514288195

Enerģijas patēriņš

- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Lūmenu atdeve pie 4000K: 1 521 lm
- Svars: 172 g
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Stiprinājums/patrona: E27
- EPREL reģistrācijas numurs: 1522890

Spuldze

- Atsauces vadības iestatījums*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Krāsu temperatūra: 2200K-6500K
- Diametrs: 60 mm
- Formas faktors: A67
- Ieejas spriegums: 220V-240V
- Kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Gaismas atdeve: Gan silta, gan vēsa baltā gaisma
- Lūmenu atdeve: 1521 lm pie 4000K
- Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Jaudas koeficients: 0.9
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Programmatūra ir jaunināma: Ja izveidots savienojums ar Bluetooth lietotni vai Hue Bridge
- Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas atdeve
- Jauda: 15 W
- Komunikācijas protokols: Bluetooth un Zigbee
- Programmatūra ir jaunināma: Ja izveidots savienojums ar Bluetooth lietotni vai Hue Bridge

Komplektā ietilpst

- Hue spuldzes: 1

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Saderīgs ar HomeKit: Yes
- Philips Hue App: Android 15 un jaunākas versijas, Android 10.0 un jaunākas versijas
- Balss asistenti: Amazon Alexa, Google palīgs, Apple HomeKit (izmantojot Hue Bridge), Microsoft Cortana (izmantojot Hue Bridge)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514288195
- Neto svars: 0,15 kg
- Bruto svars: 0,21 kg
- Augstums: 210 mm
- Garums: 72 mm
- Platums: 72 mm
- Materiāla numurs (12NC): 929002471901



Izlaides datums:
2024-04-22
Versija: 0.830

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com