

PHILIPS

ST72 Edisona spuldze
– viedā spuldze E27

Hue White Ambiance
kvēlspuldze

Gan silti, gan vēsi balta


Vadība ar lietotni vai balsi*

Tūlītēja vadība, izmantojot
Bluetooth

Pievienojiet Hue Bridge papildu
funkcijām



8719514301504



Vienkāršs viedais apgaismojums

Iegūstiet siltu līdz vēsi baltu gaismu ar spuldzi ST72. Šai LED spuldzei ir E27 pamatne, spirālveida kvēldiegs un visas viedam apgaismojumam nepieciešamās funkcijas, tostarp ātrā aptumšošanas funkcija. Šajā LED spuldzē ir apvienots vecais ar jauno.

Neierobežotas iespējas

- Retro dizains satiekas ar mūsdienu iespējām

Vienkāršs viedais apgaismojums

- Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni
- Gaismekļu vadība ar balsi*
- Radiet noskaņu ar maigi baltas gaismas gaismekļiem
- Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge

Izceltie produkti

Retro dizains satiekas ar mūsdienu iespējām



Iegūstiet populāro Edisona spuldžu izskatu ar to īpatnējo mirdzošo iekšējo tinumu un caurspīdīgo kupolu, izmantojot viedās kvēldiegu spuldzes. Šīs viedās antīkā stila LED spuldzes apvieno vienkārša retro dizaina izskatu un sajūtu ar Philips Hue viedā apgaismojuma jaudu.

Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni



Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs varat vadīt Hue viedās gaismas vienā mājokļa telpā. Pievienojiet līdz 10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*



Iegūstiet brīvroku vadību apgaismojumam un izmantojiet balsi! Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā vai tikai vienu gaismekli. * Darbojas, izmantojot Google Assistant un Amazon Alexa.

Radiet noskaņu ar maigi baltas gaismas gaismekļiem



Spuldzes un gaismekļi izmanto maigi baltu gaismu. Aptumšojamas no spilgtas dienas gaismas līdz blāvai nakts gaismai, šīs viedās spuldzes ļauj izgaismot mājokli ar ideālu siltas gaismas apjomu, kad jums tas nepieciešams.

Pieklūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue Bridge



Ar Hue Bridge ir pieejamas funkcijas, kas viedo apgaismojumu padara vēl viedāku — attāla vadība, balss vadība, automatizēts apgaismojums un vēl daudz citas funkcijas. Pievienojiet savām ierīcēm Hue Bridge, lai izmantotu drošas un uzticamas tehnoloģijas un daudz noderīgu funkciju. Izmantojot Hue Bridge, iegūsiat iepriekš vēl nepieredzētu nepārspējamu viedo apgaismojumu.

Specifikācijas

Spuldzes izmēri

- Izmēri (P x A x D): 72x164

Vide

- Mitrums: 5 % <H<95 % (bez kondensācijas)
- Temperatūra: no -20 °C līdz 45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Aptumšojams ar Hue lietotni un slēdzi: Jā

Garantija

- 2 gadi: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514301504

Enerģijas patēriņš

- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Lūmenu atdeve pie 4000K: 550 lm
- Svars: 59
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Stiprinājums/patrona: E27
- Lūmenu atdeve pie 2700K: 550 lm
- EPREL reģistrācijas numurs: 400278

Spuldze

- Krāsu temperatūra: 2200–4500K
- Diametrs: 72 mm
- Formas faktors: ST72
- Augstums: 164 mm
- Ieejas spriegums: 220V–240V
- Kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Gaismas atdeve: Gan silta, gan vēsa baltā gaisma
- Lūmenu atdeve: 550 lm
- Maks. darbības jauda: 7 W
- Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Jaudas koeficients: 0.6
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Programmatūra ir jaunināma: Ja izveidots savienojums ar Bluetooth lietotni vai Hue Bridge
- Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas atdeve
- Jauda: 7 W
- Komunikācijas protokols: Bluetooth un Zigbee
- Programmatūra ir jaunināma: Ja izveidots savienojums ar Bluetooth lietotni vai Hue Bridge

Komplektā ietilpst

- Hue spuldzes: 1

Kas tiek atbalstīts

- Saderība ar efektiem: Yes
- Saderīgs ar HomeKit: Yes
- Philips Hue App: Android 15 un jaunākas versijas, Android 10.0 un jaunākas versijas
- Balss asistenti: Amazon Alexa, Google palīgs, Apple HomeKit (izmantojot Hue Bridge), Microsoft Cortana (izmantojot Hue Bridge)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514301504
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,18 kg
- Augstums: 20,9 cm
- Garums: 10 cm
- Platums: 14,6 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002477901



Izlaides datums:
2024-04-22
Versija: 0.400

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com