

PHILIPS

Īpaši smalks griestu
gaismeklis, 15 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

Aptumšojams; ūdensizturīgs



8719514327184



Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Veidojiet atbilstošu noskaņu, mainot spilgtumu. Ar Philips SceneSwitch LED griestu gaismekļiem varat pārslēgt kādu no trim spilgtuma iestatījumiem, izvēloties katram mirklim piemērotāko. Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana; viss, kas nepieciešams, ir esošais slēdzis.

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Pielāgojiet savam interjeram

- Īpaši smalks dizains

Viegla lietošana

- Ideāls gaismekļa stiprināšanai pie sienas vai griestiem, tādējādi gaismekli varēsiet pielāgot telpas interjeram.
- Vienkārša uzstādīšana

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Izceltie produkti

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos

Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds – vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai atpūstos un viesi – lai socializētos. Jūsu viesistabas un guļamistabas apgaismojumam jābūt viegli pielāgojamam dažādām situācijām dienas gaitā. Pārdomāts dažādu gaismas avotu izvietojums un eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai siltu un mājīgu noskaņu.

Īpaši smalks dizains

Plānā konstrukcija ir ideāli piemērota telpām ar zemiem griestiem, jo tā pieguļ virsmai.

Pielāgojams sienas vai griestu stiprinājums

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Vannas istaba, Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 77 mA
- Efektivitāte: 86 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,43 kg
- Augstums: 2,3 cm
- Garums: 25 cm
- Platums: 25 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 250 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1300
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis:
Pakāpeniska aptumšošana –
neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 15
- IP kods: IP44

- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8719514327184
- Neto svars: 0,41 kg
- Bruto svars: 0,48 kg
- Augstums: 25 cm
- Garums: 2,8 cm
- Platums: 24,5 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929002667401



Izlaides datums:
2024-06-17
Versija: 0.271

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com