

PHILIPS

Valen griestu
gaismeklis, 16 W

Griestu gaismekļi

2200-6500K

Balta

Aptumšojams; Tālvadības
pults; Regulējama
balta; Neuzkrītošs mirdzums

8720169385139



Ērti iestatiet vēlamo apgaismojumu

Veicot tikai dažus vienkāršus klikšķus ar tālvadības pulti, varat nepārspējami vienkārši un ērti personalizēt Philips LED All-In-One griestu gaismekļa iestatījumus. Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma. Radiet sev tīkamu atmosfēru ar gaismu, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- “EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis

Pielāgojiet savam interjeram

- Īpaši smalks dizains

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Vadība

- Uzlabojiet mirkli. Regulējams ar aptumšošanas funkcijām (iekļauts tālvadības pultī)
- Regulējama krāsu temperatūra un spilgtums

Izceltie produkti

“EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis



Slikta kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu,

atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību “EyeComfort” prasībām. Šie Philips LED gaismekļi ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmuža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas.

Īpaši smalks dizains

Plānā konstrukcija ir ideāli piemērota telpām ar zemiem griestiem, jo tā pieguļ virsmai.

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Uzlabojiet mirkli. Regulējams ar aptumšošanas funkcijām (iekļauts tālvadības pults)

Ar viegli lietojamo tālvadības pulti varat aptumšot līdz ideālam apgaismojuma līmenim, kas atbilst jūsu noskaņojumam.

Regulējama krāsu temperatūra un spilgtums

Mainiet krāsu temperatūru un spilgtuma līmeni, lai mainītu noskaņojumu un atmosfēru telpā, pieskaņojot gaismu dažāda veida aktivitātēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Darbojas ar reostatu: Jā

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Baterijas iekļautas: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 K
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums (nomin.): 125 lm/W

Dažādi

- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Tālvadības pults, Regulējams balts apgaismojums, WarmGlow

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 140 mA

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,8 kg
- Kopējais augstums: 20 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 291 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2000 (@2700K)
- Gaismas krāsa: 2200–6500K
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase – divkārša izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169385139
- Neto svars: 0,8 kg
- Bruto svars: 0,97 kg
- Augstums: 29,5 cm
- Garums: 4,8 cm
- Platums: 29,5 cm



Izlaides datums:
2025-09-20
Versija: 0.284

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com