

PHILIPS

24 W griestu lampa
ar tālvadības pulti

Griestu gaismekļi

4000/6500/2700K

Balta

Aptumšojams; Tālvadības
pults; Regulējama balta

8721103057587



Ērti iestatiet vēlamo apgaismojumu

Veicot tikai dažus vienkāršus klikšķus ar tālvadības pulti, varat nepārspējami vienkārši un ērti personalizēt Philips LED All-In-One griestu gaismekļa iestatījumus. Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma. Radiet sev tīkamu atmosfēru ar gaismu, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām.

Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

Gaismas efekts

- SceneSwitch krāsu maiņa
- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Vadība

- Ērta spilgtuma vadība ar pakāpenisku aptumšošanas funkciju (iekļauta tālvadības pultī)

Izceltie produkti

Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

SceneSwitch krāsu maiņa

SceneSwitch krāsu maiņa ļauj mainīt mājas dzīvojamās telpas kopējo noskaņu. Saglabājiēt koncentrēšanās spēju ar vēsu dienas gaismu, uzlabojiet produktivitāti ar vēsu baltu gaismu un atpūties ar siltu baltu gaismu. Īsāk sakot, klienti var kontrolēt apgaismojumu savās mājās, atkarībā no ikdienas kārtības.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

Komforts acīm

Slikta kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Ērta spilgtuma vadība ar pakāpenisku aptumšošanas funkciju (iekļauta tālvadības pultī)

Pārslēdzieties starp dažādiem spilgtuma līmeņiem atbilstoši savam noskaņojumam vai veiktajām aktivitātēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 20 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700–4000–6500 K
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 2
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Tālvadības pults, Regulējams balts apgaismojums

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 198 mA

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,84 kg
- Kopējais augstums: 60 mm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Diametrs: 300 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2400
- Gaismas krāsa: 4000/6500/2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase – iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8721103057587
- Neto svars: 0,84 kg
- Bruto svars: 1,25 kg
- Augstums: 34,5 cm
- Garums: 34 cm
- Platums: 14,5 cm



Izlaides datums:
2025-09-17
Versija: 0.286

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com