



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Luz LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

· Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija una solución sostenible

· Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

· Luz que refleja colores verdaderos

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

· LED de cristal clásico

Regulable (focos LED)

· Regulable (focos LED)

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Luz que refleja colores verdaderos



Ve los colores reales de tu ropa cuando selecciones una tenida de tu armario. Puedes combinar una prenda roja y zapatos rojos con confianza y estar seguro de que los colores combinan perfectamente.

Diseño de cristal blanco

El aspecto que te gusta, el rendimiento que esperas. Diseños cristal blanco clásicos que reproducen la suave luz resplandeciente de las bombillas tradicionales, para lograr un estilo perfecto en toda tu casa.

Regulable (focos LED)



Este foco se puede utilizar con la mayoría de los reguladores de intensidad para crear tu ambiente deseado con un oscurecimiento suave. Consulta la tabla de compatibilidad de regulación para asegurarte de que tu regulador de intensidad particular se puede usar con este foco.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26Acabado de la luz: Blanco
- · Regulable: Sí
- · Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- · Vida útil nominal: 15,000

Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC):
 95
- · Temperatura de color: 5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- · Código de color: 950 | CCT of 5000K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- · Características adicionales: Regulable

Información del empaque

- EAN: 046677573447
- EOC: 573444
- Título del producto: 8A19/PER/ UD50/FR/G/E26/D 4/2PFT20

Consumo de energía

- · Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- · Voltaje: AC 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 60 W
- · Consumo de energía: 8 W

Dimensiones y peso del producto

Altura total: 10.5 mmLongitud total: 10.5 mmAncho total: 6 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60
- se puede usar en luminarias cerradas: Yes

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC Producto: 046677573447
- Peso neto: 0.07 kgPeso bruto: 0.1 kgAlto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cmAncho: 13 cm



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.110 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.