PHILIPS

Lámpara de pared Camill 3 W

Luminarias de exterior

3000K

Negro

Sensor; resistente al agua

046677582937

Iluminación LED con la mayor eficiencia energética que hayamos desarrollado

Dale a tu pared exterior un toque clásico con la lámpara de pared LED negra para exteriores de Philips. Su luz brillante y difusa también es perfecta para iluminar la entrada de tu casa. Y gracias al diseño clásico, puedes disfrutar con mucho estilo de tus momentos al aire libre.

Fácil de usar
- Una gama completa de aplicaciones disponibles

Fácil de instalar
- No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible
- Ultra Efficient Solar

Características especiales
- Sensor de movimiento y de anochecer/amanecer integrado

Destacados

Una gama completa de aplicaciones disponibles

Al ser la iluminación exterior ideal para jardín, terraza, sendero o balcón, las luces de pared, poste, pedestal y techo de Philips para exteriores crean una atmósfera acogedora y relajante cuando se pone el sol, además de brindar la tranquilidad de poder ver con seguridad después del anochecer.

No se requiere cableado

Esta lámpara funciona completamente con energía solar. No se necesita cableado, lo cual permite que estas luces sean fáciles de instalar y reposicionar en cualquier lugar de tu jardín u otra área al aire libre.

Ultra Efficient Solar



Con el sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan luz hasta por 25 horas con una batería completamente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche, o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

Sensor de movimiento y de anochecer/amanecer integrado

Con un sensor de movimiento incorporado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardecer/amanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece afuera y es perfecta para esas largas noches de verano o para garantizar tu seguridad.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 25,000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Instalación click!FIX: Sí
- Sensor diurno y nocturno: Sí
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Características de la luz
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 3000 K

Varios
- Especialmente diseñado para: Jardín, Jardín
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Innovaciones en LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Sensor, Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0.55 kg
- Altura total: 206 mm
- Longitud total: 190 mm
- Ancho total: 140 mm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 250/20
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 4 V
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: no aplica
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 25
- Código IP: UL03 | Lugar húmedo
- Clase de protección: Clase III: tensión extrabaja de seguridad
- Fuente de luz reemplazable: No

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 046677582937
- Peso neto: 0.55 kg
- Peso bruto: 0.82 kg
- Alto: 24 cm
- Largo: 17.5 cm
- Ancho: 17.5 cm

Fecha de publicación: 2025-08-30
Versión: 0.104

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com