



Foco 100 W A21 E26

Disfruta más comodidad en tu vida diaria con este foco inteligente WiZ LED A21. Este foco brinda una tonalidad blanca suave que se atenúa al nivel de brillo deseado mediante la aplicación o voz. Puedes establecer el horario para encender o apagar las luces según tus rutinas diarias o semanales, y accede de forma remota a las luces incluso cuando no estés en casa. Las luces WiZ se conectan al wifi existente, sin necesidad de hardware adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente de luz diurna regulable
- Hasta 1,600 lúmenes
- Conéctalo y listo
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.




Ilumina con luz blanca brillante y fría

Ilumina tu hogar con una energizante luz blanca fría. La luz inteligente que se adapta de manera fácil a tus actividades diarias.



Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



Controla la iluminación inteligente como quieras

WiZ te permite controlar la iluminación inteligente de múltiples maneras. Ajusta las luces con tu teléfono inteligente, voz, control remoto WiZ o usando el interruptor de pared existente para alternar entre dos modos favoritos. Funciona con Google Home, Alexa y Atajos de Siri.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: A21
Toma de corriente: E26
Tipo de cristal: Satinado
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.102 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 4 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 5000 K
Categoría de color de la luz: Luz día
Flujo luminoso nominal: 1600 lm
Hora de inicio: <1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 110 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 165 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 046677603588
EOC: 603589
Título del producto: 14.5A21/Wi-Fi
BLE DIM/950 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 120 V
Potencia en vatios equivalente: 100 W
Consumo de energía: 14.5 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 138.5 mm
Longitud total: 138.5 mm
Ancho total: 77 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000
Flujo luminoso nominal: 1600 lm
Potencia asignada: 14.5 W

SERVICIO

Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677603588
Peso neto: 0.1 kg
Peso bruto: 0.16 kg
Alto: 18.5 cm
Largo: 8.5 cm
Ancho: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.