




Luz empotrada de 8 pulgadas 24 W

Obtén luz regulable en cualquier tono de blanco cálido o frío con la luz empotrable inteligente WiZ de 8 pulgadas. Úsalo con tu wifi existente para controlar con la aplicación WiZ o tu voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco regulable
- Corte de Ø196-205 MM
- IP20/Redondo/Blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
7,500
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de reflector ajustable: No
Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 110 °
Consistencia del color: <6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥80
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: <2

VARIOS

Especialmente diseñado para:
Funcional

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Eficacia: 81.25 lm/W

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 100-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.275 kg
Longitud de corte: 20 cm
Ancho de corte: 20 cm
Alto: 4.7 cm
Largo: 21.5 cm
Distancia empotrada: 10.1 cm
Ancho: 21.5 cm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: 215 mm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 1950@6500K
Color de la luz: 2700-6500
Potencia en vatios de la luz incluida:
24
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

EL BRIDGE HUE

Cantidad máx. de accesorios: 9,999

LA LUZ

Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8718696466148
Peso neto: 0.29 kg
Peso bruto: 0.38 kg
Alto: 21.7 cm
Largo: 5.6 cm
Ancho: 21.6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.