

# PHILIPS


Raindrop wandlamp  
60W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



01652/30/PN



## Volop genieten van uw tuin

Zorg voor een authentiek buitengevoel met deze prachtige zwarte Philips myGarden wandlamp. De lamp is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en werpt een energiezuinig warmwit licht op uw betoverende tuin of terras.

### Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- IP44 - weerbestendig

# Kenmerken

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips bewegingssensor is speciaal ontwikkeld voor een vochtige buitenomgeving en heeft strenge tests ondergaan om de waterbestendigheid te verzekeren. Het IP-niveau wordt omschreven met twee cijfers: het eerste geeft het beschermingsniveau tegen stof weer, het tweede tegen water. Deze Philips PIR-sensor is met

IP44 ontworpen: beschermd tegen spatwater en ideaal voor gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Lichtkenmerken

- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Klassiek
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,500 kg
- Totale hoogte: 428 mm
- Totale lengte: 300 mm
- Totale breedte: 381 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696169872
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Brutogewicht: 2,2 kg
- Hoogte: 43,3 cm
- Lengte: 27 cm
- Breedte: 27 cm



Publicatiedatum:  
2026-07-04  
Versie: 0.303

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.