

PHILIPS


Raindrop wandlamp
60W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



01652/30/PN



Volop genieten van uw tuin

Zorg voor een authentiek buitengevoel met deze prachtige zwarte Philips myGarden wandlamp. De lamp is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en werpt een energiezuinig warmwit licht op uw betoverende tuin of terras.

Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

IP44 - weerbestendig



Deze Philips bewegingssensor is speciaal ontwikkeld voor een vochtige buitenomgeving en heeft strenge tests ondergaan om de waterbestendigheid te verzekeren. Het IP-niveau wordt omschreven met twee cijfers: het eerste geeft het beschermingsniveau tegen stof weer, het tweede tegen water. Deze Philips PIR-sensor is met

IP44 ontworpen: beschermd tegen spatwater en ideaal voor gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Klassiek
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,500 kg
- Hoogte: 42,8 cm
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 38,1 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 60 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696169872
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Brutogewicht: 2,2 kg
- Hoogte: 43,3 cm
- Lengte: 27 cm
- Breedte: 27 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005693601



Publicatiedatum:
2024-07-25
Versie: 0.231

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com