

PHILIPS

Arbour sokkellamp/
padverlichting 6W

myGarden


2700 K

Antraciet

Waterbestendig



16462/93/16



Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Arbour antraciete LED-sokkellamp is een echte blikvanger voor uw tuinpaden of oprit. Door de kubusvorm schijnt diffuus warm wit licht alle kanten op. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. De Arbour familie is beschikbaar in drie verschillende buitenwandlamptypes en twee sokkellampen (verkrijgbaar in twee lengtes).

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 25 jaar
- Warmwit licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Ontworpen voor uw tuin

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit




De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 25.000 uur (dit staat gelijk aan 25 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,325 kg
- Hoogte: 40 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 10 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 600 lm
- Netspanning: 50 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: E
- Wattage meegeleverde lamp: 6 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696131268
- Nettogewicht: 1,33 kg
- Brutoweight: 1,47 kg
- Hoogte: 42,1 cm
- Lengte: 11,1 cm
- Breedte: 11,1 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005194001



Publicatiedatum:
2024-04-19
Versie: 0.385

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.