

# PHILIPS

Star plafond-/  
wandspot

Plafond-/wandspots

2700 K

Wit

Dimbaar

56240/31/16



## Accentueer uw huis met licht

Deze Philips myLiving Star LED-wandspot is het toonbeeld van tijdloze elegantie met een chromen arm en een behuizing met een witte poedercoating. Dankzij de nieuwste LED-technologie geeft deze energiebesparende spot voldoende warmwit licht om uw kamer op stijlvolle wijze te verlichten.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Warmwit licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.
- Lange levensduur - tot 30 jaar

### Speciale kenmerken

- Draaibare spot

# Kenmerken

## Energiezuinig




Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

## Lange levensduur (30 jaar)



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 30.000 uur (dit staat gelijk aan 30 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

## Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 30.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Afgetekende lichtbundels: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 111

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Keuken, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,280 kg
- Totale hoogte: 82 mm
- Totale lengte: 118 mm
- Totale breedte: 60 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 6.5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291444848
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Brutogewicht: 0,35 kg
- Hoogte: 14,3 cm
- Lengte: 7,3 cm
- Breedte: 9,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-02-07  
Versie: 0.1583

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)