

PHILIPS

Enneper
inbouwverlichting

Inbouwlampen

Geen lamp

Wit

8718696160404



Nadruk op stijl

Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-spot en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot
- Exclusief lamp

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past. Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,248 kg
- Totale hoogte: 40 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Totale breedte: 90 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696160404
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Brutoweight: 0,36 kg
- Hoogte: 308 mm
- Lengte: 103 mm
- Breedte: 53 mm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.200

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com