

PHILIPS


Lichtstrip van 2 m

Lichtstrips

3500K

Transparant

8718696164273



Superieur in licht en stijl

Comfortabele Linear lamp voor jouw ruimte

Vervolledig je interieur met kleur

- Compact formaat voor kleine ruimtes

Materiaal en afwerking


- Hoogwaardige onderdelen

Kenmerken

Compact formaat voor kleine ruimtes

Perfect voor kleine ruimten

Hoogwaardige onderdelen



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een aantrekkelijke en duurzame investering.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Transparant
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 87

Lichtsnoer/lightstrip

- Uitbreidbaarheid: Nee

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Lichtstrips
- EyeComfort: Nee

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 100 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,116 kg
- Totale hoogte: 2,6 mm
- Totale lengte: 2.000 mm
- Totale breedte: 8 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 830
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 3500
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 9
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696164273
- Nettogewicht: 0,17 kg
- Brutogewicht: 0,21 kg
- Hoogte: 13,5 cm
- Lengte: 5,5 cm
- Breedte: 13,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.374

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.