

PHILIPS

Filamentkaarslamp
mat 25W A60 E27

LED

2700 K

250 lm

15.000 uur



8718699704209



Matte LED-kaarslampen voor decoratieve armaturen

Matte LED-kaarslampen van Philips geven een zacht, diffuus lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Door de pure en elegante vormgeving is deze lamp perfect voor kroonluchters met kleine fittingen (E27).

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Light beyond illumination

- Vintagestijl, moderne LED-technologie

Kenmerken

Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K voor een warme, rustige sfeer, perfect om bij te ontspannen. Het licht van 2700 K is ideaal voor woningverlichting.

Dezelfde vorm en formaat als de kaarsgloeilamp

Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze LED-kaarslamp voor tijdloze verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele kaarsgloeilampen.

Moderne LED met een vintage look en feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kunt u profiteren van een lamp in retrostijl die LED technologie combineert met een vintage design.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700
- Lichtstroom: 250 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 113,00

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699704209
- EOC: 871869970420900
- Producttitel: LED classic 25W E27 WWA60 FR ND 1PF/6

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.45

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.45
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 2,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 387421
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699704209
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 15 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,6 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.362

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.