

PHILIPS

Lamp 60; 30; 16 W
A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806; 320; 150 lm

15.000 uur



8718699772130



Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Verander de sfeer in je ruimte zodat die past bij wat je aan het doen bent. Met de Philips SceneSwitch LED-lamp kun je eenvoudig het lichtniveau aanpassen, van helder licht naar natuurlijk licht of een gezellige warme gloed. Je hebt alleen je huidige schakelaar nodig.

Light beyond illumination

- Drie lichtinstellingen
- Geen dimmer of extra installatie nodig

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor het comfort van je ogen

Kenmerken

Drie lichtinstellingen (SSDL)

Alles-in-1 vervangende lamp die wisselt tussen drie verschillende helderheidsinstellingen voor daglicht, allemaal met je gewone wandschakelaar.

Direct klaar voor gebruik



Geen extra installatie of dimmer nodig. Deze lamp is niet geschikt voor gebruik met dimmers. Bij gebruik op een dimmer stelt u de dimmer in op 100% helderheid.

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. Je kunt nu je omgeving aangenaam verlichten met LED lampen die comfortabel zijn voor je ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooiën: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Nominale lichtstroom: 806, 320, 150 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2200, 2500, 2700
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 107,00

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: SceneSwitch

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Producttitel: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60;30;16
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 7,5, 3, 1,6
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 739280
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699772130
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.369

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.