



Bewegingssensor

Met de draadloze WiZ bewegingssensor voor binnen kun je eenvoudig je lampen automatiseren. Laat ze inschakelen als je langsloopt en weer uitschakelen als je er niet bent. Plaats de sensor, die een batterij bevat, bij de ingang of in de hal en bepaal wat jouw gewenste instellingen zijn voor bepaalde tijden.


PRODUCTKENMERKEN

- Werkt op batterijen
- IP20/kunststof/wit
- Werkt met alle Connected by WiZ producten



Eenvoudige, draadloze installatie

Batterijvoeding, dus er is geen snoer nodig. Eenvoudig en snelle installatie met schroeven aan het plafond of een muur of zelfs op je bureau.



Flexibele bewegingsinstellingen

Stel de lampen zo in dat ze aangaan met een bepaalde helderheid of in een specifieke stand, bijvoorbeeld als nachtlampje of daglichtverlichting. Je kunt instellen wat er moet gebeuren als er geen beweging meer is en wat de wachttijd is.



Stel het juiste licht in voor het juiste moment

Stel sensoren zo in dat ze op verschillende momenten van de dag je favoriete lichtinstellingen activeren, door in de WiZ app specifieke ritmes in te stellen voor een ruimte.



Compatibel met alle 'Connected by WiZ' lampen

Deze WiZ afstandsbediening is ontworpen om alle soorten lampen in het WiZ ecosysteem te bedienen. Je kunt het gebruiken om elke lamp van elk merk te bedienen, zolang deze maar 'Connected by WiZ' is.



Lampen activeren met beweging

Stel je lampen zo in dat ze in- of uitschakelen of van helderheid en kleur veranderen als ze beweging detecteren. Deze sensor is direct te koppelen aan je WiZ lampen en werkt zelfs zonder WiFi.



Groot bereik van 15 m

Deze bewegingssensor kan worden gekoppeld met WiZ lampen binnen een straal van 15 meter in een normale binnenomgeving met wanden en muren.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Ja

Waarnemingsgebied: 0 - 3 m

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 3 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,103 kg

Totale hoogte: 50 mm

Totale lengte: 62 mm

Totale breedte: 62 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: AA (LR6)

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699788209

Nettogewicht: 0,14 kg

Brutogewicht: 0,14 kg

Hoogte: 16 cm

Lengte: 7 cm

Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.