

PHILIPS

Kaarslamp 25W B35
E14 x2

LED

2700 K

250 lm

15.000 uur



8719514310018



Ultramoderne LED- lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 89

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514310018
- EOC: 871951431001800
- Producttitel: LED 25W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.41
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 2,8
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 106 mm
- Totale lengte: 106 mm
- Totale breedte: 35 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 453218

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514310018
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutowicht: 0,12 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-21
Versie: 0.347

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.