

PHILIPS

Plafondlamp

Plafondlampen


CL560

wit

Stapsgewijs dimmen



8719514326668



LED-paneel dat dimt zonder dimmer

Soms wil je licht om bij te werken en soms wil je licht om bij te ontspannen. Met dit Philips SceneSwitch LED-paneel kun je eenvoudig de lichtinstelling veranderen met jouw bestaande schakelaar. Je hoeft niets extra's te installeren, ook geen dimmer.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje

Vervolledig je interieur met kleur

- Superslank ontwerp

Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort – licht dat prettig voor de ogen is
- Gemakkelijk te reinigen



Kenmerken

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 98 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,8 kg
- Totale hoogte: 42 mm
- Totale lengte: 300 mm
- Totale breedte: 300 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1200
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II – dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514326668
- Nettogewicht: 0,74 kg
- Brutowicht: 0,98 kg
- Hoogte: 31,7 cm
- Lengte: 6 cm
- Breedte: 31,1 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.377

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com