


PHILIPS

Magneos plafondverlichting,
20 W, 286 mm


Plafondlampen

2700 K

Zwart



8719514328778



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

De platte Philips LED inbouwspot geeft een natuurlijk lichteffect wat handig is voor algemene verlichting. Door het platte ontwerp, speciaal voor lage plafonds, is deze lamp erg onopvallend. Zorgt voor de juiste sfeer overal in huis.

Gemakkelijk te ervaren

- Een subtiele en onopvallende lamp, ideaal voor kamers met een laag plafond.
- Eenvoudige installatie

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Materiaal en afwerking

- Hoogwaardig metaal

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Kenmerken

Geschikt voor lage plafonds Slank ontwerp


Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Hoogwaardig metaal



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 25.000 uur mee.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 12.500
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 185 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,57 kg
- Totale hoogte: 28 mm
- Totale lengte: 286 mm
- Totale breedte: 286 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 286 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1900
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 20
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514328778
- Nettogewicht: 0,57 kg
- Brutoweight: 0,7 kg
- Hoogte: 29,5 cm
- Lengte: 3,3 cm
- Breedte: 29 cm



Publicatiedatum:
2026-07-08
Versie: 0.465

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.