

# PHILIPS

Bridge wandlamp  
15W E27 zonder lamp

EcoMoods

Geen lamp

Antraciet

Sensor; waterbestendig



8719514385429



## Besparen in stijl

Geniet van luie avonden in de tuin met deze elegante antracietkleurige wandlamp met bewegingssensor van Philips. Het prachtige warmwitte licht geeft je een warm welkom wanneer je thuiskomt. Dankzij de originele vormgeving schep je een unieke sfeer.

### Duurzame lichtoplossingen

- Extra lange levensduur
- Energiezuinig

### Geef uw tuin een vleugje design

- Stijlvolle en moderne ontwerpen voor uw tuin
- Oog voor detail, vervaardigd uit hoogwaardige en sierlijke materialen
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden
- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Sfeer en gemak gaan hand in hand

- Uitnodigende warmwitte gloed

### Speciale kenmerken

- IP 44, ontworpen voor buitengebruik
- Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft

# Kenmerken

## Extra lange levensduur



Inclusief Philips lamp met zeer lange levensduur, tot wel 20.000 uur.

## Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## Stijlvolle en moderne ontwerpen

De eigentijdse vormgeving van Philips is tegelijkertijd stijlvol en ingetogen, en geeft uw tuin of terras zowel overdag als 's avonds een prachtig aanzicht zonder te overheersen. De keuze is enorm, dus u vindt altijd wel een ontwerp dat bij uw smaak en buitenruimte past.

## Oog voor detail



Elk component is vervaardigd uit hoogwaardig en duurzaam materiaal zoals gegoten aluminium en roestvrij staal.


## Uitendlopende toepassingen

Ideale buitenverlichting voor in de tuin, op het terras, langs het looppad en op het balkon. De wandlampen, lantaarns, sokkels en plafondlampen van Philips Outdoor creëren een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de schemering en verzekeren u van een veilige verlichting als het eenmaal donker is.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## Uitnodigend warmwit licht



Philips Outdoor buitenverlichting levert met een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin een prachtige warme en uitnodigende gloed. De lampen bieden ruim voldoende licht, zodat u uw buitenruimte ook in het donker kunt gebruiken zoals u maar wilt. Bovendien zorgen de lampen 's nachts voor een veilig gevoel.

## Ontworpen voor buitengebruik



De IP44-bescherming zorgt ervoor dat de buitenverlichting altijd klaar is om uw tuin op te fleuren, bij regen, sneeuw of zonneschijn.

## Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft

De bewegingssensor schakelt automatisch het licht in wanneer u thuis komt en waarschuwt u als er iemand aankomt.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 10.000

**Milieu**

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Extra onderdeel/accessoire meegeleverd**

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Ja

**Tuin**

- Tuin: Tuin en terras

**Diversen**

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor, Waterbestendig

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 1,060 kg
- Totale hoogte: 245 mm
- Totale lengte: 118 mm
- Totale breedte: 101 mm

**Service**

- Garantie: 2 jaar

**Technische specificaties**

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8719514385429
- Nettogewicht: 1,07 kg
- Bruto gewicht: 1,31 kg
- Hoogte: 26,5 cm
- Lengte: 11,8 cm
- Breedte: 13,2 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-30  
Versie: 0.278

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.