

# PHILIPS

Meranti plafond-/  
wandspot, 2x

Plafond-/wandspots


Geen lamp

Wit

ClickFix



8719514465312



## Nadruk op stijl

Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

### Speciale kenmerken

- Draaibare spot

### Superieur ontwerp voor een optimaal lichteffect

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

# Kenmerken

## Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- click!FIX-bevestiging: Ja

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: ClickFix

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,333 kg
- Totale hoogte: 155 mm
- Totale lengte: 274 mm
- Totale breedte: 80 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Netspanning: 220-240 V AC
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 35W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 35
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Aantal lichtbronnen: 2

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514465312
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Brutoweight: 0,44 kg
- Hoogte: 32 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:  
2025-11-01  
Versie: 0.321

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)