



Lamp 8 W (gelijk aan 60 W) A60 E27 x2 + afstandsbediening

Bij deze slimme verlichtingsbundel krijg je twee gekleurde slimme WiZ lampen met E27-fitting en een WiZmote. Gebruik de WiZmote, WiZ app of je stem om de verlichting te dimmen of feller te zetten, of gebruik voorgeprogrammeerde lichtinstellingen op Wi-Fi-setups.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Kunststof
- Gemakkelijk te installeren
- Inclusief WiZmote




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,165 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 806 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 70 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514550117
EOC: 871951455011701
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
RGB 2PK + Remote

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 60 W
Energieverbruik: 8 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 122 mm
Totale lengte: 122 mm
Totale breedte: 60 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 806 lm
Nominaal vermogen: 8 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
Lamptechnologie: Led

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING [WI-FI BLE 60W A60 E27 RGB 2PK + REMOTE]

EAN/UPC - product: 8719514550117
Nettogewicht: 0,14 kg
Brutogewicht: 0,28 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING [WI-FI BLE 60W A60 E27 RGB 2PK + REMOTE]

EAN/UPC - product: 8719514550117
Nettogewicht: 0,14 kg
Brutogewicht: 0,28 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.