


## Lineaire lichtbalk



Als je een plank of hoek hebt die accentverlichting nodig heeft, probeer dan onze lichtbalk. Deze slanke lichtbalk straalt verschillende kleuren uit en past eenvoudig in kleine ruimtes. Leg de balk op een van de zijkanten om de verlichtingshoek te bepalen. Wil je liever een langere lamp? Koppel er dan een tweede lichtbalk aan om het effect te verdubbelen.

## PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Veelzijdige lichtbalk
- Eenvoudig te installeren



## Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




## Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WIZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WIZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WIZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WIZ.




## Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WIZ app of je stem.



## Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



## Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White  
Materiaal: Kunststof

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 25 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 25.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 72

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer  
Eetkamer Woonkamer Kinderkamer

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7  
Spanning: 220-240 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,35 kg  
Totale hoogte: 42 mm  
Totale lengte: 300 mm  
Totale breedte: 45 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: 400  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht  
(RGBW)  
Wattage meegeleverde lamp: 5.5  
IP-classificatie: IP20 | Bescherming  
tegen vingers  
Beschermingsklasse: Klasse II -  
dubbel geïsoleerd

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554153  
Nettogewicht: 0,35 kg  
Brutogewicht: 0,53 kg  
Hoogte: 8,7 cm  
Lengte: 5,9 cm  
Breedte: 40,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.