




Lamp 40 W P45 E14



Deze gekleurde E14 LED-lampen zijn klein van stuk, met maximale prestaties. Deze slimme lampen passen in kleinere armaturen, maar er is niets kleins aan de lichtopbrengst. Kies uit miljoenen kleuren om je lampen af te stemmen op jouw bezigheden, of je nu een bruisend feestje geeft of een elegant diner of juist lekker op de bank zit voor een goede film. Je kunt ook schema's instellen om de lampen automatisch de perfecte sfeer te laten creëren op basis van jouw voorkeuren en stemming. Alle lampen zijn te bedienen met behulp van de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WIZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WIZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WIZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WIZ.




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WIZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WIZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: P45
Fitting: E14
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 470 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514554658
EOC: 871951455465801
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W P45 E14
922-65 RGB 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 40 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 4,9 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 101 mm
Totale lengte: 101 mm
Totale breedte: 45 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 470 lm
Nominaal vermogen: 4.9 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1901092
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554658
Nettogewicht: 0,05 kg
Brutogewicht: 0,09 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.