



## Muurlamp voor buiten met camera

Wat is er buiten aan de hand? Je bent nu altijd op de hoogte met de slimme WiZ muurlamp voor buiten met geïntegreerde beveiligingscamera. Het licht van deze waterdichte camera wordt bij elke gedetecteerde beweging ingeschakeld, zodat indringers worden verrast en jij in het donker met een veilig gevoel thuiskomt.

## PRODUCTKENMERKEN

- Ingebouwde camera
- Geschikt voor buiten
- Alle kleuren




### Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



### Blijf op de hoogte, elke keer dat er beweging of geluid wordt gedetecteerd

De WiZ buitencamera stuurt je automatisch een melding als er beweging of geluid buiten je huis wordt gedetecteerd. Zo heb jij gemoedsrust als je niet thuis bent!




### Houd de activiteiten rondom je woning in de gaten

Houd de omgeving van je huis in realtime en vanaf elke locatie in de gaten met de live videostream van de WiZ buitencamera. Je kunt met een gerust hart de deur uit, dankzij de geautomatiseerde meldingen en de live videostream. Doordat jij de situatie van een afstand kan bekijken, verklein je de kans op een vals alarm.



### Schakel de lampen automatisch in bij detectie van beweging

De lamp van de WiZ buitencamera wordt automatisch ingeschakeld als er beweging wordt gedetecteerd, zodat je in het donker kunt zien waar je loopt en mogelijke indringers worden afgeschrikt.



### Ingebouwde luidspreker en microfoon

Communiceer rechtstreeks met iedereen in de buurt van de camera tijdens het live streamen. Met de ingebouwde luidspreker en microfoon kun je eenvoudig op afstand praten met je gezinsleden, of kun je eventuele ongewenste bezoekers waarschuwen.



### Optimale prestaties buitenshuis (IP44)

Deze WiZ buitenlamp is uitvoerig getest om er zeker van te zijn dat hij geschikt is voor buitengebruik. Hij is speciaal ontworpen om weersomstandigheden te trotseren, variërend van intens zonlicht tot zware regenbuien.

## SPECIFICATIES

### DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart

Materiaal: Metaal

### DUURZAAMHEID

Nominale levensduur: 25.000

### EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Inclusief LED-lamp(en): Ja

Inclusief afstandsbediening: Nee

Zonne-energie: Nee

WarmGlow, dimbaar licht: Nee

### LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$

Kleurtemperatuur: 2700 K

Lichtstroom: 1.250

### DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Balkon Tuin

Ruimtedetectie: Ja

### OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 5 V

### AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,5 kg

Kabellengte: 240

Inbouwafstand: 2.000 mm

Totale hoogte: 375 mm

Totale lengte: 167 mm

Totale breedte: 115 mm

### SERVICE

Garantie: 2 jaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lamptechnologie: Led

Lichtkleur: Gekleurd en wit licht (RGBW)

Energieklasse meegeleverde lichtbron: E

Wattage meegeleverde lamp: 10.5

Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Lichtbron vervangbaar: Nee

Dimbaar: Draadloos dimmen - niet gebruiken met dimmer

Aantal lichtbronnen: 1

Beeldsensor camera: No

Gezichtsveld cameraleens (graden): 120

Digitale zoom camera: Nee

### DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

### DE CAMERA

Max. videoresolutie: 1080P

Videomodes: 1080P

Videokenmerken: 30FPS

Bewegingsdetectie: Detectie van beweging, personen en geluid

Nachtzicht: Ja, met infrarode LED

Weerbestendig: Ja

Microfoon: Ja

Audio: Tweerichtingsaudio

Netwerken: WPA2 WPA3

Bedrijfstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C

Connectiviteitsprotocol: Wifi (2,4 GHz)

Geluidssignaal: Nee

Tweerichtingscommunicatie: Ja

Manier van opslag: Lokale & cloudopslag (abonnement)

### WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Wifi: 802.11b/g/n

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Siri Shortcuts

### AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072114

Nettogewicht: 1,47 kg

Brutogewicht: 1,98 kg

Hoogte: 44,5 cm

Lengte: 23 cm

Breedte: 19 cm