

PHILIPS

Yarixa wandlamp
2,2W

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;
waterbestendig



8720169265448



Duurzame tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

De Philips Yarixa is een betrouwbare wandlamp op zonne-energie die langer meegaat, minder energie verbruikt en duurzaamheid ondersteunt.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

Kenmerken

Geen bedrading nodig



Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt je bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Diffuus licht: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Hoogwaardig materiaal: Ja
- Zonne-energie: Ja
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,432 kg
- Totale hoogte: 132 mm
- Totale lengte: 144 mm
- Totale breedte: 113 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250/25
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: niet van toepassing
- Wattage meegeleverde lamp: 2.2
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169265448
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Brutoweight: 0,54 kg
- Hoogte: 14,5 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 15,5 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.291

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com