

PHILIPS

Lichtstrip van 5 m,
RGB

Lichtstrips

RGB

Wit

Dimbaar; RGB

8720169309869



Superieur in licht en stijl

Verander de sfeer in je ruimte zodat die past bij wat je aan het doen bent.

Sfeervol lichteffect

- Sfeerverlichting-instelling

Kenmerken

Sfeerverlichting-instelling

Creëer een knusse, intieme sfeer met de instelling sfeerverlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 120
- Kleurweergave-index (CRI): >60
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Licht snoer/lichtstrip

- Uitbreidbaarheid: Nee

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Hal, Entertainmentsruimte
- Stijl: Contemporary
- Type: Lichtstrips
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar, RGB-kleuren

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 70 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.78

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,24 kg
- Totale hoogte: 1,5 mm
- Totale lengte: 5.000 mm
- Totale breedte: 10 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gekleurd licht (RGB)
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169309869
- Hoogte: 20,7 cm
- Nettogewicht: 0,24 kg
- Lengte: 16,6 cm
- Bruto gewicht: 0,33 kg
- Breedte: 6,6 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.131

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.