

# PHILIPS

Tylus  
wandlampen 6 W

UltraEfficient Solar

3000 K

Zwart

Sensor; zonne-energie;  
waterbestendig



8720169362208



## Duurzame tuinlamp op zonne-energie voor alle seizoenen

Philips heeft een UltraEfficient LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld die gebruikmaakt van een nieuwe technologie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verlagen, de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik terug te dringen. Met een verbluffende levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp ruim 5 keer langer mee dan vergelijkbare LED-buitenlampen van Philips. Precies wat nodig is voor een duurzamere planeet.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur

### Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

8720169362208

**Speciale kenmerken**

- Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

**Hoogwaardig licht**

- Helderwit licht 3000 K

# Kenmerken

### Geen bedrading nodig



Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

### Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lamp van hoge kwaliteit gaat tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoeft jij je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van perfecte sfeerverlichting in je woning.

### Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden.

### IP44 - weerbestendig




Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

### Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt je bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt.

### Helderwit licht 3000 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft helder wit licht op 3000 K.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 120
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 6

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,84 kg
- Totale hoogte: 160 mm
- Totale lengte: 170 mm
- Totale breedte: 150 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000/50
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169362208
- Nettogewicht: 0,84 kg
- Brutowicht: 1,05 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 21,5 cm
- Breedte: 17,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-13  
Versie: 0.280

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.