

PHILIPS

Lois wandlampen
10 W

Armaturen voor
buitenverlichting

3000 K

Zwart

Spatwaterdicht



8720169365025



Krachtig licht, duurzame kwaliteit

Philips Lois schijnwerpers voor buiten hebben een duurzaam ontwerp om je tuin langdurig helder te verlichten.

Gebruiksgemak

- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en echt glas

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Weerbestendig conform IP65

Hoogwaardig licht

- Hoge lichtopbrengst

Kenmerken

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

Ideale buitenverlichting voor in de tuin, op het terras, langs het tuinpad en op het balkon. De Philips wandlampen, lantaarns, sokkellampen en plafondlampen voor buiten bieden een gezellige, ontspannen sfeer tijdens de schemering en zorgen voor veilige verlichting in het donker.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

Hoogwaardig aluminium en echt glas



Deze Philips verlichting is speciaal ontwikkeld voor buiten. Deze is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en echt glas.

Weerbestendig conform IP65

Een IP-classificering bevat twee cijfers die verwijzen naar de mate van bescherming tegen vaste stoffen, zoals vuil, of vloeistoffen, zoals regen. IP65 betekent dat deze lampen beschermd zijn tegen waterspetters vanuit elke richting en geschikt zijn voor gebruik buiten.

Hoge lichtopbrengst

Verlicht je huis met hoogwaardige verlichting

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 10

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,146 kg
- Totale hoogte: 90 mm
- Totale lengte: 110 mm
- Totale breedte: 20 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 950
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en straalwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169365025
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Bruto gewicht: 0,16 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 3,7 cm
- Breedte: 9,7 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.206

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.