

PHILIPS

Olas plafondlamp met ventilator, 32 W (ventilator) + 24 W (lamp)

Plafondlampen met ventilator

3000/4300/6500 K

Zwart

Afstandsbediening

8720169370012



Dynamische verlichting met een rustig, aangenaam briesje

De Philips LED-plafondlamp met ventilator combineert dimbaar, aanpasbaar wit licht met het comfort van een plafondventilator met brede bladen voor een heerlijke luchtstroom. Creëer eenvoudig de perfecte sfeer in elke ruimte met SceneSwitch lichtinstellingen en afstandsbediening.

Gemakkelijk te ervaren

- Het hele jaar door te gebruiken

Sfeervol lichteffect

- Helder en toch comfortabele plafondverlichting

Bediening

- Met de afstandsbediening kun je eenvoudig alle functies van de plafondventilator en het licht bedienen. Zet de lamp aan of uit, schakel de ventilator in of uit, kies uit drie verschillende ventilatorsnelheden, blader door de lichtinstellingen van SceneSwitch, gebruik de Flashlight-functie of stel één van de vijf timers in.

Kenmerken

Het hele jaar door te gebruiken

Met uitvoeringsmodi voor zowel de zomer als de winter heb je altijd de beste instellingen om de lucht in je ruimte het hele jaar door te circuleren.

Helder en toch comfortabele plafondverlichting

De Philips LED-plafondlamp met ventilator biedt krachtig helder en toch comfortabel licht voor je huis. Je kunt deze bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening of een wandschakelaar.

Inclusief afstandsbediening

Met de afstandsbediening kun je eenvoudig alle functies van de plafondlamp en ventilator bedienen. Je kunt het licht of de ventilator aan- of uitzetten, kiezen uit drie ventilatorsnelheden, drie verschillende lichtsterktes dankzij de SceneSwitch lichttechnologie of timers doorlopen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-4000-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 110

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Afstandsbediening

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 280 mA
- Ventilatorstroom: 11.900 m³/h

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 5,5 kg
- Totale hoogte: 310 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 1.320 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2650@4300K
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169370012
- Nettogewicht: 5,5 kg
- Brutoweight: 8,2 kg
- Hoogte: 24,1 cm
- Lengte: 69,5 cm
- Breedte: 37 cm

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.236

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.