

# PHILIPS

Rail van 1 meter  
voor railverlichting

Railverlichting

Accessoire

Zwart

8721103040251



## Ontworpen voor een moeiteloze installatie en eindeloze uitbreidingen.

Met de Philips EasyLink railverlichting op hoogspanning kun je de lampen van jouw voorkeur op elke gewenste plek aan het plafond hangen. Je kunt moeiteloos verschillende lampen aan een enkele rail bevestigen, zonder dat je daarvoor extra stroompunten nodig hebt. Door het slanke ontwerp gaan de lampen mooi op in je interieur.

### Speciale kenmerken

- Voor elke ruimte in je interieur

### Onbegrensde mogelijkheden

- Eindeloze aanpassingsmogelijkheden

### Vervolledig je interieur met kleur

- Slank en stijlvol ontwerp

### Materiaal en afwerking

- Hoogwaardige onderdelen

# Kenmerken

## Voor elke ruimte in je interieur

Deze Philips spot is zowel stijlvol als functioneel en geeft elke kamer in je huis een decoratief tintje.

## Eindeloze aanpassingsmogelijkheden



Geniet van de veelzijdigheid van uitbreidbare railverlichting. Kies de lengte van de rails, de voeding en de lampen die het beste bij je passen, met een breed scala aan verschillende lampen waaruit je kunt kiezen.

## Slank en stijlvol ontwerp

Met een slank ontwerp van 17 mm passen deze verlichtingsrails prachtig in hun omgeving en harmoniëren ze met de rest van het meubilair en de stijl van je huis, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor bijna elke inrichting.

## Hoogwaardige onderdelen



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een aantrekkelijke en duurzame investering.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: 2

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Railverlichting

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 8000 mA

#### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,401 kg
- Totale hoogte: 17 mm
- Totale lengte: 1.000 mm
- Totale breedte: 35 mm

#### Service

- Garantie: 3 jaar

#### Technische specificaties

- Lamptechnologie: Niet van toepassing
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103040251
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Brutoweight: 0,49 kg
- Hoogte: 101,5 cm
- Lengte: 4,5 cm
- Breedte: 3 cm



Publicatiedatum:  
2026-07-08  
Versie: 0.246

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.