

PHILIPS

Railverlichting 4x

Railverlichting

3000 K

Zwart

ClickFix

8721103043009



Slanke en flexibele railverlichting

Systeem voor comfortverlichting met superslank ontwerp

Hoogwaardig licht

- EyeComfort – licht dat prettig voor je ogen is

Vervolledig je interieur met kleur

- Expressieve en elegante vormgeving
- Superslank ontwerp

Kenmerken

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen

allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien

jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Expressieve en elegante vormgeving

Een strak, modern ontwerp geeft elke kamer een stijlvolle en elegante uitstraling.

Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 12.500
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Thuis kantoor, Woonkamer
- Stijl: Modern
- Type: Railverlichting
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: ClickFix

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.8
- Vermogen: 5,5 W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,184 kg
- Hoogte: 12 cm

Service

- Garantie: 3 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4X430
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: niet van toepassing
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 4

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103043009
- Nettogewicht: 0,99 kg
- Brutoweight: 1,34 kg
- Hoogte: 5,5 cm
- Lengte: 102,5 cm
- Breedte: 12,5 cm



Publicatiedatum:
2025-10-04
Versie: 0.192

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com