

PHILIPS

Sokkellamp/
tuinpadverlichting

Solar buitenverlichting

7000K

Zwart

Sensor

8721103072740



Duurzaam en helder

Krachtige, waterproof schijnwerper voor wandmontage

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Weerbestendig conform IP65

Kenmerken

LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

Weerbestendig conform IP65

Een IP-classificering bevat twee cijfers die verwijzen naar de mate van bescherming tegen vaste stoffen, zoals vuil, of vloeistoffen, zoals regen. IP65 betekent dat deze lampen beschermd zijn tegen waterspetters vanuit elke richting en geschikt zijn voor gebruik buiten.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 70
- Kleurtemperatuur: 7000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Modern
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 12,5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,698 kg
- Totale hoogte: 120 mm
- Totale lengte: 270 mm
- Totale breedte: 130 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1200
- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: DC 4
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en straalwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103072740
- Nettogewicht: 0,7 kg
- Brutoweight: 1 kg
- Hoogte: 11 cm
- Lengte: 23,3 cm
- Breedte: 16,3 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.181

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.