

PHILIPS

Bureaulamp

Bureaulampen

3000/6500/4500 K

Zwart

Instelbaar wit

8721103108593



Superieur in licht en stijl

Verlicht elke ruimte met je favoriete kleur

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Creëer de perfecte sfeer

- Geniet van licht van hoge kwaliteit dat prettig is voor je ogen en pas de helderheid eenvoudig aan het moment aan; dankzij het minimalistische slanke ontwerp past de Philips Cilantro spot in vrijwel elk interieur.

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Creëer de perfecte sfeer

Geniet van licht van hoge kwaliteit dat prettig is voor je ogen en pas de helderheid eenvoudig aan het moment

aan; dankzij het minimalistische slanke ontwerp past de Philips Cilantro spot in vrijwel elk interieur.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer
- Stijl: Modern
- Type: Bureaulampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Instelbaar wit

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,18 kg
- Totale hoogte: 33 mm
- Totale lengte: 12 mm
- Totale breedte: 12 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 100
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit (warmwit, natuurlijk wit en koelwit op schakelaar)
- Netspanning: DC 4.2
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103108593
- Nettogewicht: 0,59 kg
- Brutoweight: 0,69 kg
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.92

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com