

# PHILIPS

## Eigentijds

Daglicht binnenshuis ervaren

Licht dat zich aanpast aan je ritme

Inclusief afstandsbediening



8721103138897



## Haal het daglicht in huis

Philips Skylight geeft elke kamer de ervaring van natuurlijk daglicht. Ontworpen om de natuurlijke helderheid, schakeringen en diepte van zonlicht na te bootsen, waardoor het lijkt alsof er binnen daglicht is

### Ervaar de buitenlucht binnen

- Ervaar de buitenlucht binnen

### Volgt het verloop van zonlicht

- Volgt het verloop van zonlicht

### Een natuurlijke daglichtervaring

- Een natuurlijke daglichtervaring

### Licht dat bij je activiteiten past

- Licht dat bij je activiteiten past

### Simpele installatie en bediening

- Simpele installatie en bediening

### Ontworpen voor vochtige locaties

- Ontworpen voor vochtige locaties

# Kenmerken

## Ervaar de buitenlucht binnen



Ontworpen om de natuurlijke helderheid, schakeringen en diepte van zonlicht na te bootsen, waardoor het lijkt alsof er binnen daglicht is

## Volgt het verloop van zonlicht



Auto Day Rhythm past de helderheid en lichtkleur automatisch aan om het natuurlijke verloop van daglicht na te bootsen

## Een natuurlijke daglichtervaring




De geïntegreerde BioUp-motor zorgt voor helder, wit daglicht voor verbeterde focus en warm, gezellig licht om lekker te ontspannen

## Licht dat bij je activiteiten past



Vijf vooraf ingestelde scènes geïnspireerd op daglicht, van helder wit tot gezellig en ontspannen

## Simpel te installeren en bedienen (zonder Vitaup-logo op afstandsbediening)



Eenvoudig en snel te installeren zonder speciaal gereedschap of ingewikkelde handelingen; met intuïtieve afstandsbediening

## Ontworpen voor vochtige locaties



Met beschermingsklasse IP44 biedt de Philips Skylight bescherming tegen opspattend water, waardoor hij geschikt is voor keukens, badkamers en andere vochtige ruimtes

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 3500-7500
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 62,5

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: NatureConnect

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 420, 220 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Energieverbruik: 48

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 6,7 kg
- Totale hoogte: 88 mm
- Totale lengte: 653 mm
- Totale breedte: 453 mm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: LS 3800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 110-240 V AC
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103138897
- Nettogewicht: 6,4 kg
- Brutoweight: 10,97 kg
- Hoogte: 53,5 cm
- Lengte: 77 cm
- Breedte: 17,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-24  
Versie: 0.178

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)