

PHILIPS

Slimme stekker Matter-type F, stroommeter, 1-pack

Smart accessoire

Maak elk apparaat slim

Slimme automatiseringen

Energiemonitoring



8721103159014



Maak elk stopcontact slim

Maak elk alledaags apparaat binnen seconden slimmer – sluit het simpelweg aan op deze slimme stekker en bedien het direct op afstand, waar je ook bent. Maak slimme automatiseringen die bij je dagelijkse routine passen, stel in dat apparaten automatisch aan- of uitgaan en zorg dat alles uitgaat als je weg bent, zodat je energie bespaart. Met de ingebouwde energiemonitoring kun je het vermogen, de stroomsterkte en de spanning in realtime bijhouden, historische verbruiksgegevens bekijken en kosten besparen. Eenvoudig in te stellen met de WiZ app, volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten en Matter-gecertificeerd voor naadloze integratie met smart home-assistenten zoals Alexa, Apple Home en Google Home.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler

Slimme bediening


- Connected by WiZ
- Maak elk apparaat slim
- Slimme automatiseringen

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



Download de WiZ app, sluit het apparaat aan op het stopcontact en verbind het met je wifinetwerk. Nu kun je het gaan gebruiken!


Connected by WiZ

Volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten – gebruik de WiZ app om alle voordelen van slimme verlichting in te stellen.

Maak elk apparaat slim

Geen bedrading of extra gereedschap nodig: sluit je apparaat gewoon aan op deze slimme stekker en je kunt het overal vandaan op afstand bedienen.

Slimme automatiseringen



Stel je apparaten zo in dat ze aan- of uitgaan in overeenstemming met je dagelijkse routine, of zorg dat ze uit zijn als je niet thuis bent om energie te besparen.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Type stekker: Type F

Interactiviteit

- Stroom (A): 10

Opgenomen vermogen

- Spanning: 230 V

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,085 kg
- Totale hoogte: 8,2 mm
- Totale lengte: 5,5 mm
- Totale breedte: 5,5 mm

Nominale waarden

- Nominiaal vermogen: Max 2300 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen:
iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth,
Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van
derden: Alexa, Google Home, Homey,
IFTTT, Matter, Samsung SmartThings,
Siri Shortcuts

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103159014
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Brutoweight: 0,12 kg
- Hoogte: 12 cm
- Lengte: 6,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-07-01
Versie: 0.115

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.