

# PHILIPS

Slimme RGB LED lichtstrip,  
1,5 m, Type C, Connected by WiZ

Smart LED

Statische en dynamische  
lichtinstellingen

Veelzijdig en snijbaar

Betrouwbaar simpel te  
installeren



8721103159465



## Decoreren met kleur

Transformeer elke ruimte met deze veelzijdige slimme LED strip. Ontdek een groot aantal statische en dynamische lichtinstellingen in levendige kleuren. Snij hem op maat voor je meubels, langs muren of onder kasten (let op: afgesneden delen kunnen niet weer worden bevestigd). Een beschermende coating zorgt voor duurzame prestaties, terwijl hij dankzij de sterk klevende achterkant snel en zonder beschadigingen op vrijwel elk oppervlak kan worden aangebracht. Eenvoudig in te stellen met de WiZ app en volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten.

### Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler
- Simpele installatie

### Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- SpaceSense bewegingsdetectie
- Synchroniseer muziek

### Slimme apparaten

- Matter-certificaat

### Lichtinstellingen

- Levendige kleur

# Kenmerken

## Installeren kan niet simpeler



1. Download de WiZ app  
2. Schakel je lamp in  
3. Verbind de lamp met Wi-Fi

## Simpele installatie



Buig en knip op maat voor elke ruimte, bevestig daarna op zijn plek met de dubbelzijdige plakstrip en bevestigingsklemmen.

## Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

## SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

## Synchroniseer muziek




Voel het ritme met Music Sync. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek via de microfoon op je smartphone.

## Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

## Levendige kleur



Kies uit miljoenen levendige kleuren voor sfeervolle verlichting voor elke stemming.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht:  $< 2$
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Kinderkamer, Entertainmentruimte

### Andere eigenschappen

- Lampstroom: 75 mA

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik: 17
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,28 kg
- Totale hoogte: 0,21 mm
- Totale lengte: 1.500 mm
- Totale breedte: 1 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: NA
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gekleurd licht
- Wattage meegeleverde lamp: 20
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103159465
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Brutoweight: 0,48 kg
- Hoogte: 21,8 cm
- Lengte: 8,2 cm
- Breedte: 18,9 cm



Publicatiedatum:  
2026-06-27  
Versie: 0.108

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.