

PHILIPS

Slimme RGBIC LED lichtstrip, 5m, Type C, Connected by WiZ

Smart LED

Gekleurde lichteffecten

Statische en dynamische lichtinstellingen

Veelzijdig en snijbaar



8721103159625



Vloeiende kleuren

Deze veelzijdige RGBIC lichtstrip produceert veelkleurige lichteffecten – van bewegende regenbogen soepele kleurvervaging tot fonkelende dynamische scènes. Stel de sfeer in je ruimte in met een groot aantal statische en dynamische lichtinstellingen in levendige kleuren. De strip is ontworpen voor flexibiliteit en kan op maat worden gesneden voor vrijwel elke ruimte. Je kunt hem daardoor eenvoudig installeren op meubel, langs muren of onder kasten (let op: afgesneden delen kunnen niet weer worden bevestigd). Eenvoudig in te stellen met de WiZ app en volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler
- Simpele installatie

Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie
- Synchroniseer muziek

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Gekleurd licht
- Levendige kleur

Kenmerken

Installeren kan niet simpeler




1. Download de WiZ app2. Schakel je lamp in3. Verbind de lamp met Wi-Fi

Simpele installatie



Buig en knip op maat voor elke ruimte, bevestig daarna op zijn plek met de dubbelzijdige plakstrip en bevestigingsklemmen.

SpaceSense bewegingsdetectie




Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Synchroniseer muziek



Voel het ritme met Music Sync. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek via de microfoon op je smartphone.

Levendige kleur




Kies uit miljoenen levendige kleuren voor sfeervolle verlichting voor elke stemming.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Gekleurd licht



Deze lichtstrip kan meerdere kleuren tegelijk produceren voor veelkleurige lichteffecten, zoals bewegende regenbogen en fonkelende lichtjes.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Opwarmtijd tot 60% licht: < 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Kinderkamer, Entertainmentruimte

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 75 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0,7
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik: 10,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,18 kg
- Totale hoogte: 0,21 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Totale breedte: 1 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: NA
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gradient gekleurd licht (RGBIC)
- Wattage meegeleverde lamp: 12
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103159625
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Brutoweight: 0,27 kg
- Hoogte: 16,7 cm
- Lengte: 8,2 cm
- Breedte: 13,9 cm



Publicatiedatum:
2026-06-27
Versie: 0.230

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com