

PHILIPS

SuperSlim LED-plafondlamp, instelbaar wit licht 2700K tot 6500K, 32W

Smart LED

Superslank ontwerp

Instelbaar wit licht 2700-6500 K

Laag dimmen tot 1%



8721103163578



Creëer momenten met wittinten

Deze ronde plafondlamp is een uitstekende keuze voor ruimtes met een laag plafond. Het slanke frame van 32 mm zorgt voor een strakke, moderne look en overheerst niet in de ruimte. Het strakke design verhoogt niet alleen de esthetische aantrekkingskracht, maar zorgt ook voor eenvoudige installatie aan plafonds waar inbouw niet mogelijk is. Stel de sfeer eenvoudig in met een dimbare LED-plafondlamp die instelbaar wit licht kan produceren (2700 K tot 6500 K). Eenvoudig in te stellen en te bedienen met de WiZ app en volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten.

Slimme bediening

- Slimme bediening

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- SpaceSense bewegingsdetectie

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Instelbaar wit licht
- Krijg altijd het juiste licht
- Meteen een fijne sfeer

Kenmerken

Slimme bediening

Neem de volledige controle met de WiZ app of met spraakbediening via je smart home assistant.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

SpaceSense bewegingsdetectie



Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Instelbaar wit licht

Eenvoudig aan te passen van koele, blauwachtige tinten die het zicht en de focus verbeteren tot zachte, warmere tinten om te ontspannen (CCT 2700K-6500K).

Krijg altijd het juiste licht

Creëer de juiste sfeer voor elke activiteit met vooraf ingestelde lichtmodi zoals Relax en Focus.

Meteen een fijne sfeer

Met 'Dim to warm' wordt je licht zachter bij het dimmen, zodat je moeiteloos een gezellige sfeer creëert.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Opwarmtijd tot 60% licht: < 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Studeerkamer
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 75 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 2,3 kg
- Totale hoogte: 2,8 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 550 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3800
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Wattage meegeleverde lamp: 32
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103163578
- Nettogewicht: 2,3 kg
- Brutogewicht: 2,65 kg
- Hoogte: 55 cm
- Lengte: 3,2 cm
- Breedte: 54,5 cm



Publicatiedatum:
2026-06-27
Versie: 0.165

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.