

# PHILIPS

Cirkelvormige TL-lamp

Master T5

22 W

Koelwit

927965084013



## Heldere, stijlvolle en slanke binnenlamp

Kies de Philips T5s voor een slank ontwerp dat op allerlei manieren kan worden ingezet om thuis een stijlvolle sfeer te creëren. De Super 80 Color-technologie zorgt voor een superieure lichtkwaliteit die elk interieur wat extra's geeft.

### Bespaart energie

- Bespaart energie

### Voor stijlvolle moderne armaturen

- Een heldere, stijlvolle en slanke binnenlamp

### Geeft helder licht

- Levendige sfeer met extra helderheid

### Hoog rendement met hoge lichtopbrengst

- Hoge initiële lichtopbrengst:

# Kenmerken

## Bespaart energie

### Slim essential

Een zeer betrouwbare, esthetische en kleine lichtoplossing voor thuis

## BrightBoost

TL met een hoog rendement, gecombineerd met BrightBoost-technologie voor goede kleurweergave en extra helderheid

## Hoge initiële lichtopbrengst:

Hoge lichtopbrengst zorgt voor een betere lichtkwaliteit met meer helderheid en daardoor meer levendigheid in toepassingen thuis.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Fitting: 2GX13
- Dimbaar: Ja

## Lampafmeting

- Hoogte: 230 mm
- Breedte: 18 mm

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 12.000

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 81
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtkleurcategorie: Koelwit
- Nominale lichtstroom: 1800 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K
- Lichtstroom: 1.800 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 82

## Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): G
- Energieverbruik: 23,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 24

## Technische specificaties

- Lichtstroom: 1.800 lm
- Vorm: Cirkelvormige TL-lamp
- Kleurkwaliteit, coördinaat Y: 0,38
- Kleurkwaliteit, coördinaat X: 0,38
- EPREL-registratienummer: 423619
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Ja
- Lampvoet: 2GX13

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8711500642219
- Nettogewicht: 80 g
- Brutogewicht: 107,3 g
- Hoogte: 2,5 cm
- Lengte: 25,5 cm
- Breedte: 24 cm



Publicatiedatum:  
2026-02-07  
Versie: 0.824

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)