

PHILIPS

Creek-sokkellys,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Hvit

Vanntett



15383/31/16



Gled deg over en vakker hage

Skap et sjarmerende fokuspunkt til gangstien med dette hvite Philips myGarden-stolpelyset. Den er laget av aluminium i høy kvalitet og gir varmhvit, energibesparende lys. Alt du trenger å gjøre, er å nyte hagen din.

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning
- Velg for gammeldags stil
- Velg for utendørs stolpelamper
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Lys opp hagen med lys av høy kvalitet

- Energibesparende
- Kraftig lys

Få utendørsbelysning på en enkel måte

- Værbestandig

Høydepunkter

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Velg for gammeldags stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en gammeldags stil ute.

Velg for stolpelamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne stolpelampen. Den passer perfekt for å lyse opp hagen, kanten på terrassen eller for å fremheve oppkjørsler og gangstier.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

Kraftig lys

Denne utendørslyset gir kraftig varmt, hvitt lys. Et sterkt generelt lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

Værbestandig



Denne utendørslyset fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vannrett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Aluminium

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Klassisk
- Type: Stolpelys
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,000 kg
- Høyde: 99,5 cm
- Lengde: 17,5 cm
- Bredde: 17,5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- LED: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 60 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443575
- Nettovekt: 1 kg
- Bruttovekt: 1,3 kg
- Høyde: 37,4 cm
- Lengde: 15,3 cm
- Bredde: 21,3 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-18
Versjon: 0.299

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com