

PHILIPS

Creek-vegglampe,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Svart

Vanntett



15388/30/16



Alltid lys når du kommer hjem

Skap et sjarmerende fokuspunkt til inngangspartiet med denne svarte Philips myGarden-vegglampen. Den er laget av aluminium i høy kvalitet. Bevegelsessensoren utløser et lys som sikrer at du får gå trygt inn til hjemmet ditt.

Bli ønsket velkommen hjem med lys

- Innbydende og betryggende lys
- Sensor som er enkel å sette opp

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning
- Velg for gammeldags stil
- Velg for utendørs vegglamper
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Lys opp hagen med lys av høy kvalitet

- Energibesparende
- Kraftig lys

Få utendørsbelysning på en enkel måte


- Værbestandig

Høydepunkter

Innbydende og betryggende lys

Bevegelsessensoren slås automatisk på når du kom hjem, og informerer deg når noen kommer.

Sensor som er enkel å sette opp



Et enkelt oppsett gjør det lett for å det å velge når og hvor lenge den automatiske sensoren skal skru på lampen(e).

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Velg for gammeldags stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en gammeldags stil ute.

Velg for utendørs vegglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

Kraftig lys

Denne utendørslampen gir kraftig varmt, hvitt lys. Et sterkt generelt lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage
- Stil: Klassisk
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,717 kg
- Total høyde: 285 mm
- Total lengde: 175 mm
- Total bredde: 200 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 60
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443605
- Nettovekt: 0,72 kg
- Bruttovekt: 0,94 kg
- Høyde: 25,9 cm
- Lengde: 18,3 cm
- Bredde: 21,8 cm



Utgivelsesdato:
2025-08-02
Versjon: 0.572

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com